


精细过滤器
MS4N-LFM-1/4-BUV
订货号: 535774

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	4
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 标准的压缩空气
洁净空气等级的最大标准流量	360 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	54 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	25 ml
保护罩	集成金属滤杯
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
过滤效率, 细颗粒	99 %
残余含油量	0.5 mg/m ³
过滤效率, 油气溶胶	90 %
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	1/4 NPT
外壳材料	压铸铝

特性	值
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	压铸铝 精制铝合金
屏幕材料	PA
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规
产品重量	350 g