


真空过滤器 VAF-PK-3

订货号: 535883

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2 mm
安装位置	可选
过滤等级	50 µm
工作压力	-0.95 bar...0 bar
气源压力注意事项	仅用于开放式真空系统
真空度 = -0.75 bar 时的流量	50.8 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	4 g
安装方式	管式安装
气动接口	PK-3, 带联接螺母
管接螺母材料	POM
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	织物 PA
外壳材料	PA
适合喷射脉冲	8 bar