


精细过滤器  
MS6N-LFM-1/2-BUV-DA  
订货号: 536865

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 系列                  | MS                                                      |
| 规格                  | 6                                                       |
| 结构特点                | 纤维过滤器                                                   |
| 过滤等级                | 1 µm                                                    |
| 冷凝水排放装置             | 全自动<br>手控装置, 非锁定式                                       |
| 工作压力                | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>惰性气体                |
| 输出口空气纯净度等级          | 符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 标准的压缩空气                      |
| 洁净空气等级的最大标准流量       | 950 l/min                                               |
| 洁净空气等级的最小标准流量       | 140 l/min                                               |
| 过滤效率                | 99.99 %                                                 |
| 最大冷凝容积              | 38 cm³                                                  |
| 保护罩                 | 集成金属滤杯                                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                 |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                                          |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                          |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                                          |
| 过滤效率, 细颗粒           | 99 %                                                    |
| 残余含油量               | 0.5 mg/m³                                               |
| 过滤效率, 油气溶胶          | 90 %                                                    |
| 差压显示器               | 画面显示                                                    |
| 安装方式                | 管式安装<br>带附件<br>要么:                                      |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                                                |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 1 | 1/2 NPT |
| 气接口, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 外壳材料      | 压铸铝     |
| 过滤器材料     | 硼硅酸盐纤维  |
| 碗罩材料      | 精制铝合金   |
| 密封件材料     | NBR     |
| 材料说明      | RoHS 合规 |
| 产品重量      | 820 g   |