


分支模块
MS4N-FRM-1/8-I
订货号: 536975

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	分支模块 带单向功能
工作压力	0 bar...10 bar
在主气流方向 1->2 上的标准标称流量	1200 l/min
标准标称流量, 出口向上	500 l/min
标准标称流量, 出口向下	500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	160 g
气接口, 气口 1	1/8 NPT
气接口, 气口 2	1/8 NPT
气接口, 气口 3	1/4 NPT
气接口, 气口 4	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝