

模块连接件
MS12-MV
订货号: 537134

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	500 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
板材料	压铸铝
螺钉材料	钢