

底座套件
MS12-AQV
订货号: 537141

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	可选
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1300 g
气接口, 气口 1	1 1/2 NPT
气接口, 气口 2	1 1/2 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR