


# 活性炭过滤器 MS12-LFX-G-U

订货号: 537155

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	纤维过滤器
工作压力	0 bar...20 bar
工作介质	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 惰性气体
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m <sup>3</sup>
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	7000 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么:
盖子材料	PA
材料说明	RoHS 合规
金属防护罩的玻璃视窗材料	PC
密封件材料	NBR
过滤器材料	活性炭 纤维
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PC