


超精细过滤器
MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z
订货号: 537223

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	4
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置，非锁定式
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]
洁净空气等级的最大标准流量	360 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	54 l/min
过滤效率	99.9999 %
最大冷凝容积	25 ml
保护罩	集成金属滤杯
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
过滤效率，细颗粒	99.995 %
MPPS	0.05 µm
过滤效率 MPPS	99.95 %
残余含油量	0.01 mg/m³
过滤效率，油气溶胶	99 %
差压显示器	画面显示
安装方式	管式安装 带附件 要么：

特性	值
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	1/8 NPT
气接口, 气口 2	1/8 NPT
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	压铸铝 精制铝合金
屏幕材料	PA
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规
产品重量	350 g