


法兰安装件  
FNC-20  
订货号: 537247

FESTO



数据表

| 特性                | 值               |
|-------------------|-----------------|
| 规格                | 20              |
| 基于标准              | ISO 21287       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度              | -40 °C...150 °C |
| 产品重量              | 141 g           |
| 材料说明              | RoHS 合规         |
| 安装件材料             | 钢<br>镀锌         |
| 螺钉材料              | 钢<br>镀锌         |