


法兰安装件
FNC-25
订货号: 537248

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
基于标准	ISO 21287
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	165 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢 镀锌
螺钉材料	钢 镀锌