

H 型导轨安装件 VAME-B6-T

订货号: 537514

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
包规格	1
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
H 型导轨安装件的最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	20 g
H 型导轨安装件材料	钢
材料说明	RoHS 合规