


发射器
SOEG-S-M18-S-L
订货号: 537703

FESTO



数据表

特性	值
设计	圆形
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
测得变量	位置
测量原理	光电子元件
测量方法	对射式传感器 发射器
光源类型	红色
工作距离	20000 mm
环境温度	-25 °C...55 °C
短路电流额定值	脉冲式
工作电压范围 DC	10 V...36 V
残余波纹	20%
空载电源电流	15 mA
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口	3 针 M12x1 插头
规格	M18x1
安装方式	通过锁紧螺母
紧固扭矩	20 Nm
产品重量	40 g
外壳材料	黄铜 镀铬
管接螺母材料	黄铜 镀铬
带移动电缆的环境温度	-5 °C...55 °C
防护等级	IP65 IP67

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L