


真空压力表
VAM-63-V1/9-R1/4-EN
订货号: 537814

FESTO



数据表

特性	值
压力表公称通径	63
接口位置	居中, 背面
基于标准	DIN EN 837-1.
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
安装位置	可选
结构特点	波尔登管式压力表
指示范围	-1 bar...9 bar 0 psi...130 psi -30 inHg...0 inHg
刻度	双刻度 bar (外部) 英寸汞柱 (内部) /psi (内部)
工作压力	-1 bar...9 bar
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
持续负载系数	0.75
交替负载系数	0.66
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	83 g
测量精度等级	2.5
安装方式	拧入
气动接口	R1/4
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规

特性	值
外壳材料	ABS
屏幕材料	PS