

电气模块
VMPA2-MPM-EMM-2
订货号: 537985

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	2
最大阀线圈数	2
每个电磁线圈的标称吸动电流	100 mA 高达 30 ms
标称电流，带电流降低	30 ms 后为 20 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
外壳材料	POM
材料说明	RoHS 合规