

电气模块
VMPA1-MPM-EMM-8
订货号: 537988

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	4
最大阀线圈数	8
每个电磁线圈的标称吸动电流	80 mA 最高达 25 ms
标称电流, 带电流降低	25 ms 后 25 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
外壳材料	POM
材料说明	RoHS 合规