



精密减压阀  
MS6N-LRP-3/8-D2-A8  
订货号: 538037

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 规格                      | 6                                                         |
| 系列                      | MS                                                        |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                                                   |
| 安装位置                    | 可选                                                        |
| 结构特点                    | 先导式膜片精密控制阀                                                |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>带二级排气                                           |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 为 G1/8 准备                                                 |
| 工作压力                    | 0.1 Mpa...1.4 Mpa<br>1 bar...14 bar                       |
| 压力调节范围                  | 0.05 bar...0.7 bar                                        |
| 最大压力迟滞                  | 0.02 bar                                                  |
| 二次排气流量                  | 220 l/min                                                 |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1100 l/min                                                |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体                   |
| 工作和先导介质说明               | 酯油 < 0.1mg/m³, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:::2] 标准<br>不可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                               |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 产品重量                    | 850 g                                                     |
| 安装方式                    | 面板式安装<br>管式安装<br>带附件<br>要么：                               |
| 气接口，气口 1                | 3/8 NPT                                                   |
| 气接口，气口 2                | 3/8 NPT                                                   |
| 气接口，气口 3                | G1/4                                                      |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                                   |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料  | 铝   |