

连接电缆
NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25
订货号: 538225

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	4-40 UNC-2B
产品重量	490 g
电气接口 1	Sub-D 插座, 25 针
电气接口 2	开放式末端, 25 芯
标称工作电压 DC	24 V
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
最小电缆弯曲半径	105 mm
电缆直径	10.5 mm
电缆结构	20 x 0.25 mm ² + 5 x 0.34 mm ²
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下
带移动电缆的环境温度	-5 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
外壳材料	PBT
管接螺母材料	PA
密封件材料	TPE-O