


接近开关
SIEF-Q40S-PA-S-2L
订货号: 538341

FESTO



数据表

特性	值
设计	方形
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
测量原理	电感式
额定工作距离	35 mm
保证工作距离	28.35 mm
换算系数	铝 = 1.0 不锈钢 St 18/8 = 1.0 铜 = 1.0 黄铜 = 1.0 钢 St 37 = 1.0
环境温度	-30 °C...85 °C
重复精度	0.7 mm
开关输出	PNP
开关元件功能	非等价
迟滞	1.05 mm...5.25 mm
最大开关频率, 直流	250 Hz
最大输出电流	200 mA
电压降	1.8 V
短路电流额定值	脉冲式
工作电压范围 DC	10 V...65 V
残余波纹	10 %
空载电源电流	15 mA
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口	4 针 Fixcon M12x1 插头

特性	值
规格	40x40x65 mm
安装方式	带通孔 部分齐平
产品重量	156 g
外壳材料	PA 加强型 PBT
准备就绪状态指示	绿色 LED
开关状态指示	黄色 LED
防护等级	IP67
磁场抗扰性	直接和交变磁场
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
关于传感器选择的附加信息	修正系数 1, 抗磁场
电气输出	PNP
传感器设计的选择	标准