

传感器支架
SIEZ-NB-12
订货号: 538347

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-25 °C...80 °C
规格	M12
安装方式	带通孔
产品重量	20 g
外壳材料	加强型聚酰胺
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
关于传感器选择的附加信息	安装元件