

消声器
UOM-1/4
订货号: 538432

FESTO



数据表

特性	值
旋入螺钉上的密封件类型	无密封件
安装位置	可选
结构特点	开放式消声器
真空发生器的工作压力	0 bar...8 bar 0 Mpa...0.8 Mpa 0 psi...116 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
安装方式	拧入
产品重量	11.1 g
气动接口	G1/4
液压缓冲器插件的材料	PU 泡沫
旋入螺钉的材料	POM
外壳材料	POM
内部气管材料	精制铝合金