


安装组件
SMBR-8-8/100-S6
订货号: 538937

FESTO



数据表

特性	值
规格	8
设计	用于 T 型槽
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø8 - Ø100
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-20 °C...120 °C
产品重量	20 g
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化 高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢