


力矩补偿器
FKC-40
订货号: 538962

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
径向偏差 +/-	2.5 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容许短期负载	3000 N
+/- 力方向上允许的最大长期负载	1400 N
产品重量	180.2 g
材料说明	RoHS 合规
接头材料	加强型聚酰胺
球头栓材料	高质合金钢
板材料	精制铝合金