

**插座**  
**NTSD-GD-9-M12-5POL-RK**  
订货号: 538999

**FESTO**



**数据表**

特性	值
电气接口	5 针 直列式插头/螺纹端子
允许的电流负载	3 A
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP67
环境温度	-40 °C...85 °C
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色