


过滤消声器
LFU-3/8

订货号: 539133

FESTO



数据表

特性	值
规格	G3/8
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	1 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
到大气的流量	4700 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
降噪	降低 40 dB
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	78 dB(A)
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	190 g
气动接口	G3/8
外壳材料	PP