

旋转分气块
GF-1/2-2
订货号: 539289

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	15 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准标称流量 1.1-2.1	4440 l/min
标准标称流量 1.2-2.2	7380 l/min
最大转速	300 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	用水操作时, 使用 5 µm 过滤器 可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
最大轴向力	100 N
最大径向力	400 N
产品重量	7380 g
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
轴材料	高合金钢