

旋转分气块 GF-1/8-M5

订货号: 539290

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4.1 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准流量 1-2.1 (6->0)	490 l/min
标准流量 1-2.X 打开 (6->0)	2250 l/min
最大转速	3000 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	用水操作时, 使用 5 µm 过滤器 可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
最大紧固扭矩	1.95 Nm
最大轴向力	50 N
最大径向力	150 N
标称扭矩	1.22 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	400 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
轴材料	高合金钢