

旋转分气块 GF-1/2-1/4

订货号: 539292

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	15 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准流量 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
标准流量 1-2.X 打开 (6->0)	14130 l/min
最大转速	2500 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	用水操作时, 使用 5 µm 过滤器 可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
最大紧固扭矩	8 Nm
最大轴向力	50 N
最大径向力	250 N
标称扭矩	4.25 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	1190 g
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
轴材料	高合金钢