


多针插头
CPV14-VI-P2-1/8-C
订货号: 539498

FESTO



数据表

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IECEX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX) EPL Gc (IECEX)
防爆	区 1 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 防爆区 2 (IEC-EX) 区 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX) 防爆区 22 (IEC-EX)
证书签发机构	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X 德国技术监督协会 (TÜV) 21 UKEX 7013 X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex eb IIC Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC Db
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	500 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
板材料	精制铝合金