


# 过滤减压阀

## LFR-1/4-DB-7-5M-MINI

订货号: 539689

FESTO



### 数据表

特性	值
规格	Mini
宽度	44 mm
系列	DB
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 $\mu\text{m}$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀
控制器功能	带二级排气 带回流功能
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-5 $^\circ\text{C}$ ...50 $^\circ\text{C}$
环境温度	-5 $^\circ\text{C}$ ...50 $^\circ\text{C}$
产品重量	200 g
安装方式	要么： 管式安装 带通孔 通过安装支架
压力表接口	G1/8
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规

特性	值
密封件材料	NBR
旋钮手柄材料	POM
过滤器材料	PE
外壳材料	加强型聚酰胺
碗罩材料	PC