

# 插座 MSSD-C-M16

订货号: 539709

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 连接频率                | 50  |
| 安装方式                | 通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上                                     |
| 安装位置                | 可选  |
| 产品重量                | 38 g  |
| 电气接口                | 3 针<br>直角式插座<br>类型 A<br>符合 DIN EN 175301-803 标准<br>方形 |
| 电缆接头                | M16   |
| 许用的电缆直径             | 6 mm...8 mm   |
| 接口横截面               | 1.5 mm <sup>2</sup>                                   |
| 防护等级                | IP65<br>符合 IEC 60529 标准                               |
| 环境温度                | -20 °C...115 °C                                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 外壳材料                | 加强型聚酰胺  |
| 密封件材料               | HNBR  |