

# 插座 MSSD-E-M12

订货号: 539711

FESTO



## 数据表

特性	值
连接频率	50
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	11 g
电气接口 1	直角式插座, 方形设计, 3 针, C 型
电气接口 2	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...300 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	6 A
电缆接头	M12
许用的电缆直径	4 mm...6 mm
接口横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...115 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
密封件材料	HNBR