

插座
MSSD-EB-M12
订货号: 539712

FESTO



数据表

特性	值
连接频率	50
安装方式	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	11 g
电气接口	3 针 直角式插座 类型 C 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
电缆接头	M12
许用的电缆直径	4 mm...6 mm
接口横截面	1.5 mm ²
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-40 °C...125 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型聚酰胺
密封件材料	HNBR