

# 插入式插座 MSSD-V-M16

订货号: 539713

FESTO



## 数据表

特性	值
连接频率	50
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	35 g
电气接口	3 针 直角式插座 B 型 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
电缆接头	M16
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...115 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型聚酰胺
密封件材料	HNBR