



减压阀板  
VABF-S4-2-R4C2-C-10  
订货号: 540165

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 宽度                  | 18 mm                            |
| 基于标准                | ISO 15407-2                      |
| 安装位置                | 可选                               |
| 控制器功能               | 输出压力常数<br>带二级排气                  |
| 压力表的选择              | 可提供                              |
| 工作压力                | 1 Mpa<br>10 bar                  |
| 压力调节范围 MPa          | 0.2 Mpa...0.85 Mpa               |
| 压力调节范围              | 2 bar...8.5 bar                  |
| 压力调节范围 psi          | 29 psi...123.25 psi              |
| 入口压力 1              | 0.5 bar...10 bar                 |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟低电压指令                        |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国电气设备相关规定                     |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 防护等级                | IP65<br>NEMA 4                   |
| 先导介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度                | -5 °C...50 °C                    |
| 产品重量                | 611 g                            |
| 采用垂直叠加安装            | 安装在气路板上<br>位于单个底座上               |
| 压力表接口               | 通过保持夹紧装置                         |
| 控制面板材料              | PA                               |
| 减压阀外壳材料             | 压铸铝                              |