



垂直气源板  
VABF-S4-2-P1A3-G18  
订货号: 540173

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 宽度                | 18 mm                           |
| 基于标准              | ISO 15407-2                     |
| 安装位置              | 可选                              |
| 工作压力              | 1 Mpa<br>10 bar                 |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令                       |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国电气设备相关规定                    |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 防护等级              | IP65<br>NEMA 4                  |
| 先导介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                   |
| 产品重量              | 140 g                           |
| 采用垂直叠加安装          | 安装在气路板上<br>位于单个底座上              |
| 外壳材料              | 压铸铝                             |