



现场总线适配器
FBA-CO-SUB-9-M12
订货号: 540324

FESTO



数据表

特性	值
协议	CANopen DeviceNet
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	9
电气接口 1, 使用的接口/线芯	6
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC-2A
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2, 接口/线芯数	5
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	5
标称工作电压 DC	24 V
护罩	是
电缆长度	0.1 m
电缆直径	6.3 mm
电缆结构	4 x 0.34 mm ²
标称导线横截面积	0.34 mm ²
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)