


弹性缓冲器
YSRW-DGC-8
订货号: 540344

FESTO



数据表

特性	值
规格	8
缓冲	自调节 软性特征曲线
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	2 m/s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
活塞杆材料	高合金钢