

压力表组件
DPA-40-10-MA-SET
订货号: 540781

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	27
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	通过外螺纹
工作压力	10 bar
测量精度等级	4
防护等级	IP43
环境温度	5 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
安装位置	可选
气动接口	R1/8
产品重量	16 g