


气源板
VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL
订货号: 541083

FESTO



数据表

特性	值
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 25%
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	200 g
电气接口	5 针 7/8" 圆形插头
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	加强型聚酰胺
外壳材料	压铸铝