


开关阀
MS4N-EM1-1/4-S-Z
订货号: 541282

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	旋转闸阀
驱动方式	手动
排气功能	不带节流选项
先导类型	直接
阀功能	两位三通阀，双电控
工作压力	0 Mpa...1.4 Mpa 0 bar...14 bar
C 值	9 l/sbar
b 值	0.39
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	2200 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
安装方式	管式安装 带附件 要么：
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	210 g
气接口，气口 1	1/4 NPT
气接口，气口 2	1/4 NPT
气接口，气口 3	非管式
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝