


气源处理装置组合  
MSB4N-1/4:J3M1D1A1-WP  
订货号: 541440

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄<br>可以用附件关闭                      |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 过滤等级                    | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放装置                 | 手动旋转                                    |
| 结构特点                    | 分支模块<br>开关阀<br>带压力表的过滤减压阀               |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气<br>带回流功能   |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩                                 |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                    |
| 工作压力                    | 1.5 bar...14 bar                        |
| 压力调节范围                  | 4 bar...12 bar                          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 550 l/min                               |
| 线圈的特性参数                 | 24 V DC: 1.5 W                          |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-4:-]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                          |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:4:-]         |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 产品重量                    | 1500 g                                  |
| 安装方式                    | 带附件                                     |
| 气接口，气口 1                | 1/4 NPT                                 |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 2 | 1/4 NPT |
| 气接口, 气口 3 | G1/4    |
| 外壳材料      | 压铸铝     |
| 碗罩材料      | PC      |