


软启动阀 MS12-DE-G-V24

订货号: 541498

FESTO



数据表

特性	值
排气功能	带节流选项
驱动方式	电控
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
结构特点	活塞阀座
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
阀功能	2/2
开关位置指示器	通过附件安装
工作压力	3 bar...16 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	25000 l/min...42000 l/min
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 8.4 W 42 V AC: 50 Hz, 启动功率 14.0 VA, 保持功率 10.0 VA 42 V AC: 60 Hz, 启动功率 12.0 VA, 保持功率 7.0 VA
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	3800 g
电气接口	符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
信号状态显示器	通过附件安装
安装方式	管式安装 带附件 要么:
气接口, 气口 1	气路板模块
气接口, 气口 2	气路板模块

特性	值
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝