

挡块
KYC-32
订货号: 541693

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
微调	10 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	790 g
材料说明	RoHS 合规
挡块螺钉材料	钢 镀锌
限位角架材料	压铸不锈钢
外壳材料	铝 阳极氧化
盖子材料	POM
夹子材料	高合金不锈钢
螺母材料	钢 镀锌