

电接口
CPVSC1-AE16-CPI
订货号: 541975

FESTO



数据表

特性	值
宽度	52 mm
高度	40 mm
长度	70 mm
现场总线接口	M9, 5 针插头和插座
针对设备的诊断	阀岛欠电压
通信方式	CP 现场总线
最大阀线圈数	16
参数设置	通过 CP 协议进行参数设置
反极性保护	用于所有电气操作电压连接
协议	CP 现场总线
标称工作电压下的电流消耗, 负载	取决于阀类型和阀数量
标称工作电压下的电流消耗	电子元件: ≤ 100 mA
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...50 °C
相对空气湿度	50°C 时为 90% 无冷凝
直接和间接接触的保护	PELV
防护等级	IP20 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
认证	c UL us - 认证 (OL)
产品重量	150 g
LED 显示屏, 总线专用	CP: CP 现场总线
安装方式	带通孔
外壳材料	加强型聚酰胺
材料说明	RoHS 合规