


# 连接电缆

## NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

产品代号: 542132

FESTO

经过预先装配，用于CPE10/14-M1BH 阀。



## 技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
装配位置	任意
切换位置指示器	LED
工作状态显示	黄色 LED
额定工作电压 DC	24 V
许用的电流负载	1 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
最大紧固扭矩	0.6 Nm , M12x1 0.25 Nm , M2
电缆的最小弯折半径	42 mm
产品重量	19 g
电接口 1	直角式插座, 方形设计, 2针, MSZC
电接口 2	直列式插头, M12x1, 5针, A 编码
电缆结构	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	0.5 m
导体的额定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上 带螺纹插头
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
螺钉的材料数据	钢 牙铸锌
卷曲接头的材料信息	镀锡插座 铜合金 插头, 镀金