


# 气源处理装置组合

## MSB6-1/2:C3J1M1-WP

订货号: 542272

FESTO



### 数据表

| 特性                      | 值                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 规格                      | 6                                           |
| 系列                      | MS                                          |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄<br>可以用附件关闭                          |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                            |
| 过滤等级                    | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 冷凝水排放装置                 | 手动旋转                                        |
| 结构特点                    | 开关阀<br>带压力表的过滤减压阀<br>标准油雾器                  |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气<br>带回流功能       |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩                                     |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                        |
| 工作压力                    | 1.5 bar...18 bar                            |
| 压力调节范围                  | 1 bar...12 bar                              |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 3100 l/min                                  |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体     |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                       |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 储存温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                     |
| 出口空气纯净度等级               | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]             |
| 介质温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 环境温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 产品重量                    | 1750 g                                      |
| 安装方式                    | 带附件                                         |
| 气接口，气口 1                | G1/2                                        |
| 气接口，气口 2                | G1/2                                        |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 3 | G1/2    |
| 材料说明      | RoHS 合规 |
| 外壳材料      | 压铸铝     |
| 碗罩材料      | PC      |