


开关阀

MS4-EE-1/4-10V24-S-Z

订货号: 542599

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|--|
| 结构特点 | 活塞闸阀 |
| 驱动方式 | 电控 |
| 排气功能 | 不带节流选项 |
| 手控装置 | 按钮式 |
| 复位类型 | 弹簧复位 |
| 先导类型 | 先导驱动 |
| 阀功能 | 两位三通, 常闭, 单稳态 |
| 工作压力 | 4 bar...10 bar |
| 搭接 | 正重叠 |
| C 值 | 9.5 l/sbar |
| b 值 | 0.44 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 2000 l/min |
| 持续通电率 | 100% |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 1.8 W |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 °C...50 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 °C...50 °C |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 安装方式 | 管式安装 带附件 要么: |
| 安装位置 | 可选 |
| 流向 | 不可逆 |
| 产品重量 | 289 g |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | G1/4 |

| 特性 | 值 |
|-----------|---|
| 气接口, 气口 3 | G1/4 |
| 先导气源 | 内先导 |
| 电气接口 | 类型 C 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形 |
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料 | 压铸铝 |