

Pick&Place DHSP-HMP16-HMPL20


产品代号: 542976

FESTO

包含模块化和轻型搬运轴, 精确和高效. 特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上.

作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 2.0
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	HMPL-20
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	HMP-16
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 320 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm