

电源插座  
NECU-G78G4-C2  
订货号: 543108

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 基于标准                | EN 61984         |
| 认证                  | c CSA us (OL)    |
| 产品重量                | 58.7 g           |
| 电气接口 1              | 直列式插座, 7/8", 4 针 |
| 插头编码                | ODVA AutoSIG     |
| 电气接口 2              | 螺纹端子             |
| 工作电压范围 DC           | 0 V...250 V      |
| 工作电压范围 AC           | 0 V...250 V      |
| 40°C 时的额定电流         | 10 A             |
| 抗电涌性                | 2.5 kV           |
| 许用的电缆直径             | 6 mm...12 mm     |
| 接口横截面               | 1.5 mm²          |
| 防护等级                | IP67             |
| 环境温度                | -25 °C...80 °C   |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟低电压指令        |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国电气设备相关规定     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 材料说明                | RoHS 合规          |
| 污染等级                | 3                |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力       |
| 外壳材料                | PA               |
| 外壳颜色                | 黑色               |
| 管接螺母材料              | 镀镍压铸锌            |
| 密封件材料               | FPM<br>NBR       |
| 电触头材料               | 镀金铜合金            |