

插头 NECU-M-S-D12G4-C2-ET

订货号: 543109

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
产品重量	44.3 g
电气接口 1	直列式插头, M12x1, 4 针, D 编码, 可屏蔽
插头编码	D
电气接口 2	螺纹端子, 可屏蔽
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
抗电涌性	2.5 kV
传输特征	DIN EN 50173/CAT 5
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌, 镀镍
电触头材料	镀金黄铜